

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 40/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Trieda položky	250

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	1 mm
Počet rezných hrán Z	7
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	31,3 mm

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,55 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------