

**Garant****Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139260 8X1
GTIN	4045197509468
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívny šesťuholníkový tvar** na širokú škálu aplikácií. Veľmi dobre sa hodí na chrómniklové ocele.

**V súlade s DIN 374.**

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	5
Počet rezných hrán Z	5
Ø závit	8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	7,55 mm
Hĺbka závit	24 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závit	M8x1
Povrchová úprava	TiN
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Tvarovací závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	M
CuZn	vhodný	22	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		