

**Garant****Strediaci zverák, neutrálny, Šírka čelustí A: 120mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360133 120
GTIN	4045197801906
Trieda položky	310

## Popis

### Prevedenie:

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie  $\pm 0,02$  mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

### Výhoda:

Multifunkčné využitie.

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

### Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

### Vhodné pre:

Priamo na stôl stroja, výmennú dosku alebo trojnásobnú konzolu č. 360156.

### Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Vrátane 2 úpinok.

### Zvláštne príslušenstvo:

Variety upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

## Technický opis

Zdvih	25 mm
Šírka	120 mm
Krútiaci moment	60 Nm
Upínacia sila do maximálne	25,5 kN
Výška	50,2 mm
Dĺžka	130 mm
Hmotnosť	5,1 kg
Šírka čelustí A	120 mm
vhodné pre farebný kód	ZC120
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360143 120
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360136 120
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360138 120
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360135 120
Pár prizmatických čelustí pre typ 120	360148 120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360141 120
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 120	360145 120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360140 120