

Garant**Rýchlovýmenný adaptér, zaskrutkovacia fréza pre vnútorný priemer ER 32,
Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319781 M8
GTIN	4062406343712
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- **Dvojdielne vyhotovenie skladajúce sa zo základného telesa a presnej upínacej matice.**
- **Z nástrojovej ocele vysokej kvality. Všetky funkčné plochy sú tvrdené a opracované.**

Výhoda:

Extrémne jednoducho ovládateľný systém rýchlej výmeny pre poháňané nástroje (PON). Pripravte adaptér rýchlej výmeny s nástrojom a vymeňte ho prostredníctvom PON. Upínacia matica je uložená v guľkových ložiskách.

Veľmi flexibilné použitie:

- **Rýchla a jednoduchá výmena adaptérov pri vložených PON.**
- **Vhodný pre všetky poháňané nástroje od rôznych výrobcov s pripojením klieštin ER.**

Použitie:

Na vrtanie a frézovanie v prípade poháňaných nástrojoch s pripojením klieštin ER.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	12,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3

Vonkajší Ø D	45 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný adaptér