



Zmršťovací prístroj ISG-3410, Typ: WK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	354300 WK
GTIN	2050001920010
Trieda položky	35B

Popis

Prevedenie:

Plne automatický priebeh zmršťovania. Integrované chladenie vodou. Funkcia ofukovania na optimálne sušenie. Grafický displej. Maximálna zmršťovacia dĺžka náradia 400 mm.

Použitie:

- Na chladenie nezávislé na kontúrach, za pouhých 20 sekúnd.
- Na tepelné upínanie a uvoľňovanie stopiek z TK a HSS.
- Rozsah upínania \varnothing 3 – 32 mm.

Rozsah balenia:

4 vymeniteľné kotúče \varnothing 3 – 32 mm. 1 pár ochranných rukavíc. 1 liter koncentrovaného chladiva.

Upozornenie:

Základné upínanie nástrojov je k dodaniu na dopyt.

Technický opis

Šírka	800 mm
Pripojenie	400V / 16A / 50Hz
Hĺbka	1720 mm

Výška	560 mm
Výkon	11 kW
Stlačený vzduch	4 bar
Objem nádrže	50 l
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Zmršťovací prístroj

Príslušenstvo

Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 11	094630 11
Ochranné rukavice proti žiare, párTempDex 710 Veľkosť rukavíc 9	094630 9