

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Upozornenie:

Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	3.97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9540
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
vzduch	vhodný		