

Garant**RC.X 1003, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1003
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie