

**Brúsny kotúč Combidisc® Diamant, Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554033 220
GTIN	4007220750506
Trieda položky	55G

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Brúsne kotúče s diamantovým zrnom (D) pre **velmi tvrdé materiály**, ako napr. tvrdokov, sklo, keramika, CFK/GFK a povlaky na ochranu proti opotrebovaniu (napr. emaily). Použitie na tvrdých, popr. stredne tvrdých brúsnych tanieroch.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Zrinitosť	220
Ø kotúčov	50,8 mm
zodpovedá veľkosti zrn	76 µm
Brusivo	Diamant
Skratka pre brusivo	D

Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	7500 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Ti	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 50	554091 50