



NC vysokotlakový zverák TITAN 2, Typ: 160M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361302 160M |
| GTIN | 4250364402903 |
| Trieda položky | 34A |

Popis

Prevedenie:

Indukčne kalené vodiace dráhy. Brúsené boky, horná a spodná strana.

Poznámka:

Upínač pre modulárny upínací systém.

Zväčšený silový zdvih na bezpečné upínanie neopracovaných dielov v kombinácii s funkciou sťahovania.

Čeluste so skrutkami s valcovou hlavou M12.

8 mm stratený okraj upínania pri sťahovaní, 3 mm pri upínaní.

Upínanie v blízkosti neutrálneho vlákna je možné.

Upínacie čeluste predošlých modelov sú kompatibilné.

Výstupné otvory pre chladiaci prostriedok a piliny. Presné smerové drážky.

Závit pre doraz obrobku a pre predĺženie.

Maximálna upínacia sila 40kN.

Poznámka::

Môže sa používať vertikálne.

Výhoda:

Precízny, silný, multifunkčný vysokotlakový upínač.

- **Spoločlivé upínanie neobrobených dielov pomocou vysokotlakového vretena s extra dlhým silovým zdvihom.**
- **Exaktné opracovanie hotových dielov, základné teleso zo všetkých strán opracované.**

Funkcia:

Upínanie výlučne pomocou nastaviteľného momentového kľúča (maximálne 30 Nm).

So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým silovým posilňovačom.

Použitie:

Na štandardné upínanie, upínanie upínacími vložkami a sťahovacie upínanie. Upínanie **neobrobených dielov, výpalkov a pilových rezov** vníkaním **tvrdých a vymeniteľných**

upínacích prvkov do obrobku. Vhodné pre všetky materiály až do pevnosti 1 000 N/mm². Môže sa používať vodorovne aj priečne.

Rozsah balenia:

Vrátane 3 nástrčných kľúčov, 12-hranná vložka nástrčných kľúčov OK 14, 4 úpinky.

Zvláštne príslušenstvo:

- **Čeluste č. 361331 – 361970.**
- **Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60.**
- **Adaptérová doska na rýchlu výmenu čelustí Xtric č. 361293 a 361294 veľkosť 125.**
- **Adaptérové dosky č. 361297 a 361298 veľkosť 125**

Upozornenie:

Rozšírenie rozsahu upínania je možné pomocou základného telesa c. 360420 veľ. 160.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Typ | 160M |
| Celková dĺžka L | 587 mm |
| f | 21 mm |
| Výška základného telesa c | 115 mm |
| Priečna drážka | 20 mm |
| m | 234 mm |
| g | 30 mm |
| Hmotnosť | 68 kg |
| Šírka základného telesa B | 164 mm |
| Pozdĺžna drážka | 20 mm |
| r | 164 mm |
| Dĺžka základného telesa a | 530 mm |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Titan2/TitanSense |
| Druh produktu | Strojový zverák |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 5stranné čeluste pre typ FIX | 361361 FIX |
| Puzdro sťahovacej súpravy pre typ 1 | 361346 1 |

| | |
|---|--------------|
| Stupňovitá čelust' pre úchopové vložkymobilná pre typ 160 | 361347 160 |
| 5stranné čeluste pre typ MOBIL | 361361 MOBIL |
| Puzdro sťahovacej súpravy pre typ 2 | 361346 2 |
| Upínacia vložka tvrdokov výška 7,1 - 8,6 mm Typ | 361242 |
| Stupňovitá čelust' pre úchopové vložkypevná pre typ 160 | 361348 160 |
| Súprava v kufríku pre 5strannú čelust' | 361365 |
| Doraz obrobku | 360555 |
| Vložka rukoväte s 2 hrotmi, výška 5,2 - 6,7 mm Typ | 361240 |