

HOLEX**Kuželový výstružník 1:10, menšie × väčšie Ø: 15X35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

Ručný výstružník s rovnými drážkami a s kuželovito sa rozširujúcimi reznými hranami (1 mm na 10 mm dĺžky).

Použitie:

Na vystružovanie kuželových alebo stupňovitých predfrézovaných otvorov bez prerušenia. Nevhodné na valcové otvory.

Technický opis

väčší Ø D ₂	35 mm
menší Ø D ₃	15 mm
Ø stopka štvorhranu	22,4 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka britov L _c	200 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Pomer zúženia	1:10
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		