

**HOLEX****Výstružník na otvory pre kuželové kolíky 1:50, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	161200 14
GTIN	4045197088970
Trieda položky	120

**Popis****Prevedenie:**

Rozširujúce sa rezné hrany v tvare kužela (1 mm na 50 mm dĺžky).

Veľ. 1,2 – 2,5 – **s rovnými drážkami. Tvar A.**

Veľ. 3 – 25 – **so špirálovými drážkami. Tvar B.**

**Použitie:**

Na ručné vystružovanie kuželových otvorov na kuželové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Odporúčanie:**

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kuželový kolík č. 116310.

**Technický opis**

väčší Ø D <sub>2</sub>	18 mm
menší Ø D <sub>3</sub>	13,8 mm
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Ø stopka štvorhranu	12,5 mm
Celková dĺžka L	255 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	210 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 9

Pomer zúženia	1:50
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		