

Garant**Ručný výstružník nastaviteľný, Ø DC: 13,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	160600 13,5
GTIN	4045197250896
Trieda položky	110

Popis**Prevedenie:**

Veľký rozsah nastavenia. Jemné nastavenie podľa kalibračných krúžkov alebo strmeňovým mikrometrom.

Čepel s kužeľovitým nábehom; rezné hrany podbrúsené a zaoblené.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	13,5 mm
Ø rozsahu prestavenia	13,5 - 15,5 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Dĺžka britov L _c	50 mm
Celková dĺžka L	146 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		