


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (SiC), hrubý, Ø hlavy×šírka hlavy: 40X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.

Ostré zrno karbidu kremíka (SiC) zaisťuje agresívne brúsenie a **mierne lesklé dokončenie povrchu.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Šírka hlavy	20 mm
maximálne otáčky	14000 min ⁻¹
Ø hlavy	40 mm
Ø stopky	6 mm
odporúčané otáčky	7500 min ⁻¹
Brusivo	Karbid kremíka
Skratka pre brusivo	SiC

Porovnanie zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Atribút Názov produktu	hrubý
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		