



Pneumatická uhlová brúska, Typ: 52294



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079325 52294
GTIN	616026522947
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Malá uhlová brúska so silným motorom na stlačený vzduch, najvyššie otáčky 20000 1/min.

Upínacie čeluste Ø 6mm. Použitie ako uhlová fréza alebo s brúsnym tanierom č. 554090. Uhlová hlava 7°, bez prevodu.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Upozornenie:

Malý systém na brúsenie 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm nájdete od Č. 554005.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	75 mm
maximálna potreba vzduchu	1050 l/min
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)

maximálne vibrácie podľa EN	1,3 m/s ²
Hmotnosť	1 kg
Výstupný výkon	522 W
minimálny Ø kotúčov	50 mm
Označenie výrobcu	52294
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Brúsny kotúč984F Zrnitosť 60	554006 60
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 120	554024 120
Brúsny kotúč984F Zrnitosť 36	554006 36
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 280	554008 280
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 120	554018 120
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 180	554008 180
Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 220	554033 220
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 80	554012 80
Brúsny kotúč984F Zrnitosť 36	554005 36
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 120	554019 120
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 120	554023 120
Brúsny kotúč984F Zrnitosť 80	554005 80
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 50	554018 50
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 36	554016 36
Brúsny kotúč984F Zrnitosť 80	554006 80
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 280	554009 280
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 80	554014 80
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 60	554016 60

Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 80	554023 80
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 400	554009 400
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 600	554008 600
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 60	554018 60
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 60	554013 60
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 36	554018 36
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 80	554018 80
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 60	554024 60
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 60	554019 60
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 80	554019 80
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 120	554016 120
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 60	554023 60
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 600	554009 600
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 36	554013 36
Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 60	554033 60
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 36	554023 36
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 36	554019 36
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 120	554009 120
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 80	554024 80
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 80	554016 80
Brúsny kotúč984F Zrnitosť 60	554005 60
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 36	554014 36
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 120	554013 120
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 120	554008 120
Brúsny kotúč Combidisc®Diamant Zrnitosť 120	554033 120
Brúsny kotúč Combidisc®(SiC) Zrnitosť 36	554024 36
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 60	554012 60
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 60	554014 60
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 80	554013 80

Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 36	554012 36
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 180	554009 180
Brúsny kotúč237AA Zrnitosť 400	554008 400
Brúsny kotúč(CER) Zrnitosť 120	554012 120
Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 50	554019 50
Brúsny kotúč787C Zrnitosť 120	554014 120