

**Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 200Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657352 200
GTIN	4045197804204
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Pevná račna s prestrčným štvorhranom, ktorý sa nestratí na **ťahovanie doprava a doľava.**

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovannej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Maximálny ťahovací moment	200 Nm
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Hmotnosť	1200 g
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 Nm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	335 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Celková dĺžka L	459 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový kľúč bez stupnice
Maximálny ťahovací moment 400

020090 400

020020 1000

Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	
NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 400	654460 400
Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/2	657271 1/2