

HOLEX**Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 20Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657352 20
GTIN	4045197546012
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. S **obojsstrannou račňou** a pevným štvorhranom – len na ťahovanie doprava.

Funkcia:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Presnosť:

± 3% nastavenej hodnoty.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Hmotnosť	400 g
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Maximálny uťahovací moment	20 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 20 Nm
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	232 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Norma	DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [I ₃]	166 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkkSMomentové kľúče Maximálny uťahovací moment 1000	020020 1000
---	-------------

Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkkS a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60
Súprava náhradných dielov pre račne Pohonný štvorhran 1/4	657271 1/4
Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové kľúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10	654650 10