


**Garant****Mäkká nastavbová čelusť, Typ: 80S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363034 80S
GTIN	4062406358716
Trieda položky	310

**Popis****Použitie:**

Na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

**Upozornenie:**

Pre rýchlu výmenu čelustí je k dispozícii rybinové vedenie. Vyhotovenie S z ocele a A z hliníka. Rezaný východiskový materiál, spracovaná je iba spodná strana. Pri výrobkoch 363034 80A upnutie iba max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri výrobkoch 363034 120A upnutie iba max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri výrobkoch 363034 160A upnutie iba max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

**Technický opis**

Výška čelusti h	24 mm
Šírka čelustí b	80 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 50
Materiál	1.7227
Dĺžka čelustí l	40 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

