

**Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: A0616****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **oceľe a liatiny**.

Technický opis

Ozubenie skratka	ocel Z
Celková dĺžka	50 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø hlavy	6 mm
Popis tvaru	Valec
Ø stopky	6 mm

Tvar	A0616
Délka hlavy	18 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
Ocel' < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		