

**HOLEX****Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: A1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

**Technický opis**

Celková dĺžka	64 mm
Tvar	A1020
Ozubenie skratka	ocel Z
Ø hlavy	9,6 mm
Popis tvaru	Valec
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý

Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	19 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		