

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, G: G5/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	14
Ø otvoru pod závit	21 mm
Ø závitu	22,91 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závitu	68,73 mm
Veľkosť závitu	G5/8
Povrchová úprava	bez povlaku

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		