

HOLEX**Technická fréza Z ocel' ocel' – hrubý, HM, Typ: L1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540740 L1020
GTIN	4045197804938
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Celková dĺžka	76 mm
Ozubenie skratka	ocel Z
Ø hlavy	9,6 mm
Ø stopky	6 mm
Popis tvaru	gulatý kužel
Tvar	L1020

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Dĺžka hlavy	30 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		