

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 5-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 5-40
GTIN	4045197074607
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Ø závit	3,17 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	40
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Hĺbka závit	9,51 mm
Druh závit	UNC

Veľkosť závitú	5-40 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		