



Systém merania vrtania ULTIMA, Rozsah merania: 6-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428675 6-20
GTIN	2050002079991
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

Vysokopresný merací systémy pre vnútorný Ø. Súprava pozostáva z vnútorného meracieho prístroja,

rôznych meracích hláv, nastavovacích krúžkov a zobrazovacej jednotky D62S.

- **Rovnaká meracia sila pre výbornú opakovateľnosť.**
- **Automatické centrovanie meracích hláv v otvore.**
- **Systém FASTFIT pre rýchlu výmenu meracích hláv.**
- **Držiak multisnímača: Ak už máte k dispozícii merací snímač a digitálnu obrazovku (aj polotovary od tretích výrobcov), môžu byť vo väčšine prípadov používané spolu so systémom ULTIMA.**
- **Merací prístroj kompatibilný s obrazovkami D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Keramické meracie nadstavce väčších ako 12 mm.**
- **Meranie slepých otvorov väčších ako 12 mm.**
- **Na meranie rôznych dielov na rovnakej meracej stanici je k dispozícii prípojka niekoľkých meracích snímačov pre jednu zobrazovaciu jednotku.**

Rozsah balenia:

Rukoväť s integrovaným meracím snímačom, meracie hlavy, nastavovacie krúžky, zobrazovacia jednotka, sieťový adaptér, návod na obsluhu, puzdro a kalibračné certifikáty (UKAS).

Upozornenie:

Rozsah merania jednotlivých meracích hláv môže byť podľa výberu od 2 do 310 mm (0,080 palcov – 12,000 palcov). Na vyžiadanie sú dostupné špeciálne typy meracích hláv, napríklad na meranie závitov, zápichov, ozubení, hlbokých otvorov atď.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
Odčítanie	0,00001 palec
Odčítanie	0,0001 mm
Rozsah merania	6 - 20 mm
Počet meracích hláv	4
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	3-bodový dutinomer