

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 7/8-9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø závitu	22,23 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	9
Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Stúpanie závitov	2,822 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závitu	66,69 mm
Druh závitu	UNC

Veľkosť závitú	7/8-9 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		