

Garant**TK fréza Composite ťahaný rez, bez povlaku, Ø h10 DC: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209540 16
GTIN	4062406362553
Trieda položky	100

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne **ďalej vyvinutá rezná hrana nástroja** na optimálne obrábanie kompozitných materiálov.

Dĺžka podobná dĺžke podľa **DIN 6527**.

Pravostranná špirála, **ťahací rez** na bežné použitie.

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,042 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,32 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	42 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Ø vôle D_1	15,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Uhol sklonu zubov	8 Stupeň

Počet zubov Z	8
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	80	N
POM GF25	vhodný	80	N
PA 66 GF30	vhodný	80	N
PEEK GF30	vhodný	80	N
PTFE CF25	vhodný	80	N
PEEK CF30	vhodný	80	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	165	N
CFRP	vhodný	120	N
GRP, CFRP	vhodný	120	N
grafit	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		