

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Uhol γ : 15Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215540 15
GTIN	4045197809681
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na ocelových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Upozornenie:

Hladké povrchy sa dosahujú pomocou otočných rezných platničiek č. 215321– 215398.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1335..
dosiahnuteľná výška úkosu h	7,6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
najmenší \varnothing D	17 mm

najväčší $\varnothing D_1$	75 mm
Celková dĺžka L_{celk}	52 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
dosiahnuteľná šírka úkosu b	28,5 mm
Uhol γ	15 Stupeň
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	22 mm
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h_{max}	0,4 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219826
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2