

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Uhol γ : 45Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215540 45
GTIN	4045197809704
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na oceľových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Upozornenie:

Hladké povrchy sa dosahujú pomocou otočných rezných platničiek č. 215321– 215398.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1335..
najväčší $\varnothing D_1$	59 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	20,8 mm
Uhol γ	45 Stupeň
dosiahnuteľná šírka úkosu b	20,8 mm

dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
najmenší Ø D	17 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L_{celk}	52 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h_{max}	0,14 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219826
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP