

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).****Technický opis**

Ø závit	9,73 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Chodov na palec	28
Stúpanie závitov	0,907 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	29,19 mm
Veľkosť závit	G1/8
Povrchová úprava	bez povlaku

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		