

**Vrtačka, Typ: GBM10RE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Ručná vrtačka so 600 W motorom a vysokým krútiacim momentom pre otvory do 10 mm v oceli.

- **Upínacie skľučovadlo pre vysokú presnosť a dlhú životnosť.**
- **Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť.**
- **Riadiaca elektronika na presné vrtanie.**
- **Chod doprava/dola.**
- **Mäkká rukoväť.**

Výhoda:

Riadiaca elektronika na presné vrtanie.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla 10 mm.

Technický opis

Označenie výrobcu	GBM 10 RE
maximálne otáčky 1. stupeň	2600 min ⁻¹
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1 - 10 mm
Hmotnosť	1,7 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	25 mm

maximálne vibrácie podľa EN	4,8 m/s ²
Príkon	600 W
Upínač vŕtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	10 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Vŕtačka