

**Balancer, Max. zaťaženie: 10kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079298 10
GTIN	015451591564
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Robustná hliníková konštrukcia, kábel z nehrdzavejúcej ocele.

Vyvažovače zvyšujú pohodlie pri obsluhu a bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím a ťažkými zariadeniami.

- **„Bezváhový“ stav pracovného náradia.**
- **Poriadok na pracovisku.**
- **Pracovné náradie a nástroje vždy pripravené na použitie.**
- **Bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom zavesenia nástrojov a prívodných káblov.**
- **Pracovné prostriedky v zornom poli a dosahu pracovníka.**
- **Vyváženie môžete nastaviť po celej dĺžke lana pomocou kompenzácie hmotnosti.**

S **držiakom na kábel** – závažie drží v zvolenej výške.

Technický opis

Dĺžka vytiahnutia lana	2,5 m
Nosnosť	8 - 10 kg
Hmotnosť	3,8 kg

maximálna ťažná kapacita	10 kg
Druh produktu	Ťah pružiny / vyvažovač