

**Garant****Strojný výstružník H7, TiN, Menovité -Ø DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	163500 4
GTIN	4045197251350
Trieda položky	110

**Popis****Prevedenie:**

S dlhými hranami a ľavotočivou špirálou. Párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov.

**Použitie:**

Na vystružovanie priechodných otvorov, keďže sa triesky posúvajú v smere rezania.

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	44 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	19 mm
Počet rezných hrán Z	6
Tolerancia	H7
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,1 mm
Povrchová úprava	TiN
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 212 B

Vnútorne chladenie	nie
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	7	S
GG(G)	podmienene vhodný	7	K
CuZn	podmienene vhodný	18	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		