

Garant**Kontrola celistvosti nástroja XCONTROL, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359400 1
GTIN	4062406370596
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

XCONTROL – hmatový nástrojový merací snímač pre **kontrolu zlomu nástroja a meranie dĺžky nástroja**. (Presnosť merania +/- 0,01 mm a opakovateľnosť +/- 0,005 mm.

- **Vhodné len pre riadiace jednotky Siemens a Heidenhain.**
- **Stroj potrebuje funkčný port USB na ovládacom paneli.**
- **Môže sa používať len v kombinácii s XCONNECT č. 359455 1.**
- **Prachotesnosť a vodotesnosť = IP 67.**
- **Rýchle uvedenie do prevádzky bez zmeny hardvéru a servisného technika.**
- **Nie je potrebný žiadny zásah do operačného systému obrábacieho stroja!**
- **Minimalizujte nepodarky.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre kontrolu zlomenia nástrojov v automatizovanom režime obrábacieho stroja.

Na meranie dĺžky nástrojov a automatický prenos dát do obrábacieho stroja.

Automatický prenos nameraných hodnôt do riadenia stroja pomocou GARANT XCONNECT č. 359455 1.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie CR2.

Zvláštne príslušenstvo:

Prenosový modul XCONNECT č. 359455 1, upínacia príložka č. 363081 80.

Upozornenie:

Produkt sa trvalo inštaluje na jeden stroj. Produkt je možné použiť na inom stroji iba po nastavení na tento ďalší stroj.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø pružinovej dotykovej plochy	29 mm
Výška	105 mm
Šírka	53 mm
Dĺžka	71,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Presnosť opakovania meranie dĺžky	±0,005 mm
minimálny Ø otvora	0,3 mm
Meranie presnosti meranie dĺžky	±0,01 mm
Séria	Xcontrol
Druh produktu	Snímač