

HOLEX**Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 42mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	164000 42
GTIN	4045197092106
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom zubov. Otvor je absolútne okrúhly a bez nepravidelností. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník. Kuželovitá upínacia stopka.

Výstružníky s koncovým výbrusom pre lícovanie H7.**Použitie:**

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Vhodné aj na slepé otvory vďaka krátkemu nábehu.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,35 mm/ot,
Menovité -Ø D _c	42 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	211 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Celková dĺžka L	333 mm
Dĺžka britov L _c	82 mm
Počet rezných hrán Z	12
Tolerancia	H7
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,3 - 0,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E

Norma	DIN 208 B
Uhol sklonu zubov	7-8 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stopka	Morse kužeľ
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	5	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	5	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	5	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	5	S
GG(G)	podmienene vhodný	5	K
Cu	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		