

Garant**Závitník na pancierové závity, bez povlaku, PG: PG11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133450 PG11
GTIN	4045197074928
Trieda položky	11H

Popis**Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

Na závity opancierovaných ocelových rúrok DIN 40430.

Upozornenie:

Stopka podľa DIN 40432.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø závitu	18,6 mm
Ø otvoru pod závit	17,25 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	1,41 mm
Chodov na palec	18
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Rezný materiál	HSS E
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	55,6 mm
Veľkosť závitu	Pg11

Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	Pg
Vrcholový uhol závitů	80 Stupeň
Norma	DIN 40432
Závit-norma	DIN 40430
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		