

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 2×D, Ø DC: 38mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236614 38 |
| GTIN | 4047109277687 |
| Trieda položky | 24P |

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{\max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------|
| Úžitková dĺžka L_1 | 76 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Ø stopky D_s | 40 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... |
| Dĺžka stopky L _s | 68 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 38 |
| pre Ø palca | 1 1/2 palec |
| Dĺžka previsu L _A | 103 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediacie vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP | 239652 20IP |
| Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| | 659957 1600 |

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600
