


Garant**Raziaca stanica XGRIPP, Maximálna raziaca šírka: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362929 230
GTIN	4062406368722
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Možnosť razby materiálov do 45 HRC (pevnosť v ťahu 1 450 N/mm²).
- Max. raziaca sila 180 kN (18 t), lineárna krivka raziacej sily.
- Nastavenie pneumatického raziaceho tlaku medzi 0,5 a 6,5 bar.
- Rýchle prestavenie v rastri 30 mm.
- Jemné nastavenie pomocou skrutky s ryhovanou hlavou.
- Všetko namontované na jednej základnej doske – zhoda CE, použiteľné ako jedna bezpečná a kompaktná jednotka.
- Ovládacie tlačidlo priamo na raziacej stanici, mimo stanice preto nie sú k dispozícii žiadne pneumatické hadice.

Technika razenia známa tiež ako predlisovanie, je technológia, pri ktorej je upnutý obrobok opatrený definovaným obrysom mimo obrábacieho stroja, než sa s tvarovým kontaktom upne do zveráka. Predlisovaním je možné procesne spoľahlivo zvládnuť najmä také spôsoby upínania, ktoré vyžadujú vysoké prídržné sily a kde existuje riziko deformácií na obrobku. Technika razenia je ideálnym riešením, najmä pre 5-osé obrábanie, kde je potrebné dosiahnuť optimálnu prístupnosť.

Výhoda:

Tvarové upnutie v Grippe čeluste aj pri malej upínacej sile

Použitie:

Na predlisovanie veľmi tvrdých alebo nestabilných dielov.

Rozsah balenia:

Základná doska, zosilňovač tlaku, raziaca stanica, ochranný kotúč, raziace čeluste, doraz obrobku, dosadacia lišta.

Zvláštne príslušenstvo:

Stredové značenie č. 362934 veľ. 1, sada skúšobných kameňov na opotrebenie raziacich čelustí č. 362936 veľ. 1.

Technický opis

Šírka	150 mm
Zdvih razenia	4 mm
maximálna šírka razenia	230 mm
maximálna sila razenia	180 kN
Hmotnosť	78 kg
Výška	409 mm
Dĺžka	890 mm
Druh produktu	Raziaca stanica

Príslušenstvo

Raziaca čelusťXGRIPP Typ 1	362931 1
Dosadacia lištaXGRIPP Typ 1	362932 1
Označovacie čapyXGRIPP Typ 1	362935 1