

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134200 M10
GTIN	4045197075055
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

2 špirálové drážky s **leštenými** priestormi na triesky.

**Výhoda:**

Silná skrutkovica a široké drážky umožňujú bezpečné odvádzanie triesok.

**Použitie:**

**Vhodné do maximálnej pevnosti v ťahu 300 N/mm<sup>2</sup>.**

**Technický opis**

Ø závit	10 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	30 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M10
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
PMMA akryl	vhodný	30	N
PEEK	vhodný	30	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		