

**Garant****Závitník na pancierové závity, bez povlaku, PG: PG21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133450 PG21
GTIN	4045197074959
Trieda položky	11H

**Popis****Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

**Na závity opancierovaných ocelových rúrok DIN 40430.**

**Upozornenie:**

Stopka podľa DIN 40432.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	4
Ø závitu	28,3 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	16
Stúpanie závitov	1,59 mm
Ø otvoru pod závit	27 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Rezný materiál	HSS
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	84,9 mm
Veľkosť závitu	Pg21

Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	Pg
Vrcholový uhol závitů	80 Stupeň
Norma	DIN 40432
Závit-norma	DIN 40430
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		