

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/8-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138007 3/8-24
GTIN	4062406210236
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:****GARANT Master Tap INOX:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

Použitie:

Pre **jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1**.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Veľkosť závitu	3/8-24 UNF
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,058 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø závitu	9,53 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm

Druh závitů	UNF
Chodov na palec	24
Ø stopky D _s	9 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závitů	23,83 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný