

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap extra dlhý HSS-E-PM, AlTiX, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133333 G1/8
GTIN	4062406208608
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

S extra dlhou stopkou

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Technický opis

Chodov na palec	28
Veľkosť závit	G1/8
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	9,73 mm
Hĺbka závit	29,19 mm
Ø otvoru pod závit	8,8 mm

Rezný materiál	HSS E PM
Stúpanie závitov	0,907 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Druh závitov	G
Vrcholový uhol závitov	55 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútročné chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	28	N
Hliník > 10 % si	vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
GG(G)	vhodný	16	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		