

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137870 3-48
GTIN	4062406209186
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM, pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Veľkosť závit	3-48 UNC
Hĺbka závit	6,275 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 371
Druh závit	UNC
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Ø závit	2,51 mm
Chodov na palec	48
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopky D _s	2,8 mm

Ø otvoru pod závit	2,1 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet napínacích drážok	2
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2BX
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		