

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX extra dlhý HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132195 M20
GTIN	4062406209476
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiAlN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

S extra dlhou stopkou. Stopka podľa DIN376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Veľkosť závit	M20
Ø závit	20 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Norma	Výrobná norma
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitů	60 mm
Stúpanie závitů	2,5 mm
Celková dĺžka L	280 mm
Druh závitů	M
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

