

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E, TiAlN, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139372 10X1
GTIN	4045197447029
Trieda položky	12H

**Popis**

**Prevedenie:**  
**V súlade s DIN 374.**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	5
Ø závit	10 mm
Počet napínacích drážok	5
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	9,55 mm
Hĺbka závit	30 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závit	M10×1
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	23	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	23	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	11	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		