

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX extra dlhý HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135739 M20
GTIN	4062406209988
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

S extra dlhou stopkou. Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Celková dĺžka L	280 mm
Veľkosť závit	M20
Rezný materiál	HSS E PM
Ø závit	20 mm

Stúpanie závitov	2,5 mm
Norma	Výrobná norma
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závitov	50 mm
Druh závitov	M
Počet napínacích drážok	4
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	16	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný