

**Garant****Strojný závitník krátky, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134650 M3
GTIN	4045197075680
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**Vďaka **krátkej stopke** menej vyčnieva, a preto je stabilnejší.**Technický opis**

Počet napínacích drážok	2
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	6 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		