

Garant**Strojný závitník extra dlhý HSS-E, bez povlaku, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134660 M6
GTIN	4045197075772
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	18 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M6
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		