


**Garant****Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125SP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

**Použitie:**

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

**Rozsah balenia:**

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

**Upozornenie:**

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

**Technický opis**

Hmotnosť	9 kg
Rozsah upínania S1	0 - 94 mm
Uhol výkyvu	±2 Stupeň
Rozmery cez steny	5 mm
Rozmery cez steny	13 mm
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
L	220 mm
Rozsah upínania S2	92 - 180 mm
Séria	Xtric
Upínacia sila do maximálne	32 kN
B	125 mm
Výška H	54 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Rozstup spodnej strany	96 mm
Druh produktu	Strojový zverák

**Príslušenstvo**

Matica vretena, pevná doprava Typ 125	363097 125
---------------------------------------	------------

Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/120	363080 125/120
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 25	363076 25
Mäkká nastavbová čelusť Typ 160S	363034 160S
Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 125	363099 125
Mäkká nastavbová čelusť Typ 160A	363034 160A
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363076 20
Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 12	363076 12
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30	363076 30
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30C	363076 30C
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/138	363080 125/138
Ložisko vretena, kompletne Typ 125/220	363008 125/220
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32C	363076 32C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363076 10
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32	363076 32
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 125	363098 125