

Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 125S
GTIN	4062406219949
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

L	220 mm
Rozsah upínania S2	92 - 180 mm
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
Hmotnosť	9 kg
Výška H	54 mm
Upínacia sila do maximálne	32 kN
B	125 mm
Séria	Xtric
Rozsah upínania S1	0 - 94 mm
Rozmery cez steny	13 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Rozstup spodnej strany	96 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/138	363080 125/138
---	----------------

	363080 125/120
--	----------------

Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø
upínacieho hrnca 125/120

Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363076 20
Ložisko vretena, kompletne Typ 125/220	363008 125/220
Mäkká nastavbová čelusť Typ 160S	363034 160S
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32C	363076 32C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30C	363076 30C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363076 10
Matica vretena, pevná doprava Typ 125	363097 125
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 25	363076 25
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 12	363076 12
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32	363076 32
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 125	363098 125
Mäkká nastavbová čelusť Typ 160A	363034 160A
Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 125	363099 125
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30	363076 30
Náhradné vreteno pre XTRIC Typ 125S	363084 125S