

Garant**Strojný závitník krátky, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134650 M8
GTIN	4045197075727
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**Vďaka **krátkej stopke** menej vyčnieva, a preto je stabilnejší.**Technický opis**

Ø závit	8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	16 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M8
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		