

Garant**Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom, Šírka čeluste zveráka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967565 100
GTIN	4045197806642
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Stabilná a vysokopevnostná kovaná časť/ocelová konštrukcia. Veľmi hladký chod a presné vedenie vďaka komponentom obrábaným na CNC. Mimoriadne silné upínanie vďaka špeciálnemu upínaciemu prípravku. Rýchle upnutie v ľubovoľnej polohe pomocou bezpečnostnej upínacej páky.

Bezpečnostná funkcia: zverák možno sklopiť nadol len v správnej polohe (keď je upevňovací čap zasunutý v záreze na zdvíhacej rúrke).

Výhoda:

- **Zverák je možné v kombinácii s výškovo nastaviteľným stojanom otočiť bez prídavnej otočnej dosky o 360 °.**
- **Voľná pracovná plocha vďaka sklopeniu pod pracovnú dosku.**
- **Vďaka namontovaniu uzamykateľného krytu s dvierkami je možné sklopné a výškovo nastaviteľné zariadenie zabezpečiť proti krádeži (kryt na dopyt).**

Použitie:

Na nastavenie zveráka do ergonomicky ideálnej pracovnej výšky s centimetrovou presnosťou.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž pod pracovnú dosku. Zverák č. 967100 veľ. 100.

Povrchová úprava farby:

Striebornó-sivá

Technický opis

Hmotnosť	21 kg
Výjazd do výšky	296 mm
Rozsah prestavenia výšky	132 mm
Druh produktu	Výškovo nastaviteľný stojan